

マックス誘引結束機 テープナーシリーズ

様々な作物の栽培方法に合わせてお使いいただけます。

MAX

**いろいろな
作物に対応**

最大結束径
φ45mm



果菜類(トマト・キュウリ・ナスなど)
フドウ・キウイ・小型苗木の誘引に!!

● 新ドライバ・マガジンシステムを搭載し、針詰まりを低減!



マックス誘引結束機 楽らくテープナー

HT-R45C

希望小売価格
¥11,000 (税込 ¥12,100)

●商品品番/ HT90120 ●JANコード/ 4902870841621 ●外形寸法/ H148×L353×W37(mm) ●質量/ 430g ●結束範囲/ 最大φ45mm

**狭いところに
便利**

最大結束径
φ24mm



ぶどうの新梢、きゅうりのネット誘引
ミニトマトの吊り下げ誘引に!!

● 新ドライバ・マガジンシステムを搭載
● HT-R45Cよりハンドルを-16mmスリム化!



手の
小さい方にも
おすすめ!!



マックス誘引結束機 楽らくテープナー

HT-R24C

希望小売価格
¥11,000 (税込 ¥12,100)

●商品品番/ HT90122 ●JANコード/ 4902870852528 ●外形寸法/ H140×L353×W37(mm) ●質量/ 420g ●結束範囲/ 最大φ24mm



マックス誘引結束機 テープナーシリーズ



テープナーには、マックス純正テープをお使いください。

	日光を浴びてテープが分解 光分解テープ				テープナー用テープ			紙テープ	生分解テープ	
製 品 名										
	TAPE100-R	TAPE200-R	TAPE200-L	TAPE250-L	TAPE-10	TAPE-15	TAPE-25	TAPE-P13W	TAPE-20BIO	
希望小売価格	¥1,400 (税込¥1,540)	¥1,400 (税込¥1,540)	¥1,400 (税込¥1,540)	¥1,400 (税込¥1,540)	¥1,400 (税込¥1,540)	¥1,400 (税込¥1,540)	¥1,400 (税込¥1,540)	¥1,500 (税込¥1,650)	¥2,900 (税込¥3,190)	
1 箱 入 数	10巻入	10巻入	10巻入	10巻入	10巻入	10巻入	10巻入	10巻入	5巻入	
厚 さ	0.1 mm	0.2 mm	0.2 mm	0.25 mm	0.1 mm	0.15 mm	0.25 mm	0.13 mm	0.2 mm	
長 さ	38 m	19 m	19 m	16 m	40 m	26 m	16 m	34 m	19 m	
幅	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm	
保 持 期 間	5～10ヶ月	3～6ヶ月	6～10ヶ月	6～10ヶ月	—	—	—	—	—	
主 な 用 途	 デラ 新梢	 夏秋トマト 摘芯	 中大粒 結果母枝	 長期 多段取	 大玉長期 多段取	 デラ 新梢	 中大粒 結果母枝	 デラ 新梢	 デラ 新梢	 大玉長期 多段取
商 品 品 番	TP91910	TP91916	TP91917	TP91919	TP91010	TP91020	TP91030	ZS98200	ZS98500	
JANコード	4902870 067274	4902870 067151	4902870 066260	4902870 815714	4902870 066093	4902870 066116	4902870 066178	4902870 878436	4902870 032951	

	テープナー用ステープル	
製品名		
	604E-L	604C-L
希望小売価格	¥440(税込¥484)	¥440(税込¥484)
1連本数	172本	200本
1箱入数	28連(4,800本)	24連(4,800本)
幅	0.58 mm	0.50 mm
厚さ	0.32 mm	0.32 mm
幅	6 mm	6 mm
推奨テープ	すべてのテープナー用テープ	TAPE-100R、TAPE-10
特徴	すべてのテープと組み合わせて使用可能	操作荷重が軽いが厚いテープと使用すると十分な結束強度が得られない
商品品番	MS93305	MS91121
JANコード	4902870 063016	4902870 063108



	カエバ
製品名	
	テープナー シリーズヨウカエバ
希望小売価格	¥700(税込¥770)
1袋入数	2枚
1箱入数	30セット
商品品番	TC90045
JANコード	4902870 848934

※テープナー (N) 用ギザバ (商品品番TC90017) はご使用いただけません。
HT-R用ギザバ (商品品番TC90015) はご使用いただけます。

カエバ交換方法はこちら！

詰まったステープルの取り除き方

※ジャムクリアスティックでマガジンを押し戻さない場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。



動画でも
ステープルの
取り除き方を
公開中



ホームページアドレス <https://www.max-ltd.co.jp/agf/>
マックス お客様ご相談ダイヤル ☎0120-228-358
月～金曜日(祝日・当社指定休日を除く)
[ナンバーディスプレイ]を利用しています。通話内容は、サービス向上のため録音させていただいております。



テープナーは、マックス株式会社の登録商標です。

※本カタログの価格は全て希望小売価格となります。
※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。



LINE 公式アカウント始めました！

新製品情報やお役立ち情報を配信中。
ぜひ友だち追加してください！



友だち追加はこちらから！

注意

掲載商品のご使用にあたっては、必ず付属の取扱説明書、
もしくは取扱説明表記に従って正しくお使いください。



マックス株式会社 AF営業部

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6
札幌・仙台・群馬・東京・名古屋・大阪・広島・福岡

お問い合わせ・お求めは……